

エキスパンドウォール

ベルクロ V3×4、V5×4、V6×4

組立説明


組み立てる前に必ずお読みください

- ※エキスパンドウォールが十分広げられるスペースを確保し、組み立て作業を行ってください。
- ※本製品は屋内展示を対象としています。転倒する可能性がありますので、風の吹き込み場所では使用しないでください。
- ※組み立て・収納の際はジョイント部分に力を入れると破損する可能性がありますので注意してください。
- ※組み立て・収納の際は安全のため必ず手袋などを着用して2人以上で作業を行ってください。


① 本体の上下、向きを確認します。



※キャリーバックはサービス品です。破損している場合もありますのでご了承ください。




② 2人で本体を広げます。





※壊さないように開閉時はゆっくり慎重に！

③ 各ジョイントを結合します。




【メディアサイズ】

- ◆(3×4) w3740×h3000mm ◆(3×4 側面あり) w4440×h3000mm
- ◆(5×4) w3740×h3000mm ◆(5×4 側面あり) w4440×h3000mm
- ◆(6×4) w4480×h3000mm ◆(6×4 側面あり) w5180×h3000mm




マジックテープ
(メス側)を
メディア裏側に縫い込み、
接着などで取付ける。



※仕様・ロットにより5～10mmの誤差があります。左右側面もつける場合は左右各350mm延ばします。

④ メディアを取り付けます。

※本体を横へ倒した状態でメディアを下から上へ取り付けると均等に貼ることができます。外側へ少し引っ張りながら取り付けるとピンと貼ることができます。



エキスパンドウォールベルクロ

V3×4, V5×4, V6×4

Expandwall Velcro

超大型バックボードで迫力満点！広い規模での記者会見、表彰式、イベント、展示会ブースなどで大活躍。フットベースも本体内蔵でそのまま収納も楽々！



V3×4
収納ケース

V5×4
収納ケース




V6×4
収納キャリーバッグ



ココが違う！

前方に約200mmほど脚が出ることで安定感が増します。



ベルクロ(マジックテープ)でメディア設置が楽々



左右より押すと、カチッと音が鳴り止まります。止め忘れが無いが最終チェックをしてください。

エキスパンドベルクロ

v3×4, v5×4, v6×4

- 本体：アルミ、樹脂
 - 色：シルバー
 - 機材サイズ、重量
- | | | |
|-----|--------------------|---------|
| 3×4 | W2265×H3005×D500mm | 約10kg |
| 5×4 | W3745×H3005×D500mm | 約16.2kg |
| 6×4 | W4485×H3005×D500mm | 約17kg |

メディア
差替可

収納
バッグ

ウエイ
ト可

マジック
テープ止